


Vakuum hvataljka komplet ESS-80-BT-G1/4-I

Broj artikla: 525998

FESTO

Iako zamenljivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke	10,5 mm
Min. radijus radnog predmeta R	100 mm
Nazivni prečnik	2,5 mm
Prečnik vakuum hvataljke	80 mm
Zapremina vakuum hvataljke	59,1 cm ³
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	okrugli nabrani mijeh 1,5-struki
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	237 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	102 N
Težina proizvoda	87,5 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	crvenosmeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	Vulkollan®