

# Vakuum hvataljka komplet ESS-80-BT-G1/4

Broj artikla: 525999

FESTO

Iako zamenljivo,



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                      | Vrednost   |
|---|--|
| Izjednačenje visine držača vakuum hvataljke   | 10,5 mm  |
| Min. radijus radnog predmeta R                | 100 mm   |
| Nazivni prečnik                               | 2,5 mm   |
| Prečnik vakuum hvataljke                      | 80 mm  |
| Zapremina vakuum hvataljke                    | 59,1 cm <sup>3</sup>                                 |
| Položaj ugradnje                              | proizvoljno  |
| Oblik vakuum hvataljke                        | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki                     |
| Pogonski pritisak                             | -0,95 ... 0 bar                                      |
| Nazivni pogonski pritisak                     | -0,7 bar   |
| Pogonski medijum                              | atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK                | 2 - Moderate corrosion stress                        |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-A1-L                                       |
| Temperatura okoline                           | -10 ... 80 °C  |
| Sila držanja na nazivnom radnom pritisku      | 237 N  |
| Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska | 102 N  |
| Težina proizvoda                              | 85,5 g   |
| Vrsta pričvršćenja                            | preko vakuumskog priključka                          |
| Vakuumski priključak                          | G1/4   |
| Boja  | crvenosmeđe  |
| Tvrdoća po Shoreu                             | 72 +/- 5   |
| Material of threaded plug                     | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Materijal - napomena                          | RoHS komformnost                                     |
| Material suction cup                          | Vulkollan®   |