

Komplet za manometar DPA-100-10-MA-SET

Broj dela: 526098

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 837-1
Nominalna veličina manometara	40
Dizajn	Manometar sa cevastom oprugom
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem
Radni pritisak	10 bar
Klasa preciznosti merenja	2,5
Vrsta zaštite	IP43
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	305 g