

# Regulator pritiska LR-M5-D-7-MICRO

Broj artikla: 526261



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojne priključne ploče, priključni navoj u kućištu, sa manometrom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina                        | Micro                                                               |
| Serija                          | D                                                                   |
| Osiguranje aktiviranja          | Okretno dugme sa blokadom                                           |
| Položaj ugradnje                | proizvoljno                                                         |
| Konstruktivna struktura         | direktno upravljani membranski regulacioni ventil                   |
| Funkcija kontrolera             | sa sekundarnim odzračivanjem                                        |
| Manometar                       | sa manometrom                                                       |
| Pogonski pritisak               | 1 ... 10 bar                                                        |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 7 bar                                                       |
| Maks. histerezis pritiska       | 0,3 bar                                                             |
| Normalni nazivni protok         | 120 l/min                                                           |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma            | -10 ... 60 °C                                                       |
| Temperatura okoline             | -10 ... 60 °C                                                       |
| Težina proizvoda                | 90 g                                                                |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja vodova<br>sa priborom<br>po izboru:                        |
| Pneumatski priključak 1         | M5                                                                  |
| Pneumatski priključak 2         | M5                                                                  |
| Materijal - napomena            | RoHS komfornost                                                     |
| Material of connecting plate    | Aluminijumska legura za kovanje                                     |
| Material seals                  | NBR                                                                 |
| Material housing                | Aluminijumska legura za kovanje                                     |
| Material membrane               | NBR                                                                 |