

Zauljivač LOE-1/8-D-MICRO

Broj artikla: 526310


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Sa navojnom priključnom pločom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Micro |
| Serija | D |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina punjenja uljem | 6,5 cm ³ |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Minimalni protok za funkciju zauljivača | 3 l/min |
| Normalni nazivni protok | 410 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 59 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material bowl | PC |