


Manometar MA-27-1,0-M5-MPA

Broj dela: 526324

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Područje prikaza | 0 MPa...1 MPa |
| Nominalna veličina manometara | 27 |
| Zaštita od eksplozije | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Dizajn | Manometar sa cevastom oprugom |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja voda |
| Radni medij | Inertni gasovi neutralne tečnosti |
| Radni pritisak | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Faktor naizmeničnog opterećenja | 0.66 |
| Klasa preciznosti merenja | 5 |
| Vrsta zaštite | IP43 |
| Temperatura medija | 0 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | 0 °C...60 °C |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Priključni položaj | Centrična zadnja strana |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijali koji dolaze u dodir sa medijem | Mesing |
| Materijal navojnog rukavca | Mesing |
| Materijal kućišta | PA |
| Materijal providne ploče | PS |
| Boja kućišta | crno |

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Težina proizvoda | 11 g |
| Napomena o radnom/upravljачkom mediju | bez acetilena bez kiseonika |
| Skala | Jednostavna skala MPa (spolja) |