

Manometar MA-50-36-R1/4-PSI-E-RG

Broj artikla: 526788

FESTO

sa prikaznom jedinicom u psi, podesivo crveno/zeleno područje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Display range	0 ... 36 psi
Odgovara standardu	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	50
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Pogonski pritisak	0 ... 36 Psi
Faktor naizmeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	2,5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	R1/4
materijali u dodiru sa medijumom	Mesing
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	ABS
Material screen	PMMA
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	75 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika