


# Spojnica EAMD-32-32-10-16X20-U

Broj artikla: 5273329

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	10 mm
Prečnik 2 prihvata	16 mm
Veličina	32
Nazivna dužina	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	14,5 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	16 Nm
Težina proizvoda	126 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost