

# Manometar MA-27-160-M5-PSI

Broj artikla: 527405

FESTO

sa prikaznom jedinicom psi.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Display range	0 ... 160 psi
Nazivna veličina, manometar	27
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Pogonski pritisak	0 ... 160 Psi
Faktor naizmeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	4
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	M5
materijali u dodiru sa medijumom	Mesing
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	PA
Material screen	PS
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	11 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika