


# Utikač SD-SUB-D-ST25

Broj artikla: 527522

FESTO

25-polni, za priključak na Multipol razdelnik MPV-E-E/A-M-12 ili CPX-AB-M12-M8-KL.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	51 g
Električni priključak	25-polno Utikači Sub-D
Područje pogonskog napona DC	$\leq 250$ V
Područje pogonskog napona AC	$\leq 250$ V
Dozvoljeno strujno opterećenje	5 A
Navojni spoj kabla	Pg11
Dozvoljeni prečnik kabla	7 ... 12 mm
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Bakarna legura pozlaćeno