

Pripremna grupa FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H

Broj artikla: 527865



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa navojnom priključnom pločom, sa manometrom, poluautomatski
ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support
Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zaujljivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Finoća filtera	5 µm
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,3 bar
Normalni nazivni protok	160 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	149 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material bowl	PC