

# Pripremna grupa FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H

Broj artikla: 527867


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa navojnom priključnom pločom, bez manometra, poluautomatski  
ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support  
Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Micro
Seriya	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	poluautomatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zaujivač maglom
Maks. količina kondenzata	3 cm <sup>3</sup>
Finoća filtera	5 μm
Manometar	M5 pripremljeno
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,3 bar
Normalni nazivni protok	160 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:--:--]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	139 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material bowl	PC