

# Razdelni modul MS4-FRM-1/4-Z

Broj artikla: 529558

FESTO

Smer protoka sa desna na levo



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno   |
| Konstruktivna struktura                             | Modul za grananje   |
| Pogonski pritisak                                   | 0 ... 14 bar  |
| Normalni nazivni protok u glavnom smeru protoka 1→2 | 4.600 l/min   |
| Normalni nazivni protok, ispust gore                | 1.500 l/min   |
| Normalni nazivni protok, ispust dole                | 1.500 l/min   |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ležaja                                  | -10 ... 60 °C   |
| Food-safe   | See Supplementary material information                              |
| Temperatura medijuma                                | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                                    | 165 g   |
| Pneumatski priključak 1                             | G1/4  |
| Pneumatski priključak 2                             | G1/4  |
| Pneumatski priključak 3                             | G1/4  |
| Pneumatski priključak 4                             | G1/4  |
| Materijal - napomena                                | RoHS komfornost   |
| Material housing                                    | Aluminijumski odlivak   |