

Filter MS6-LF-1/2-EUM

Broj artikla: 529619

FESTO

Filter 40 µm, metalna čaša, ručni ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Veličina | 6 |
| Seriya | MS |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 40 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | integrisano sa metalnim oklopom |
| Pogonski pritisak | 0 ... 20 bar |
| Normalni nazivni protok | 4.100 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 820 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material bowl | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material separating plate | POM |