


Motorska priрубnica EAMF-A-44A/B-70A

Broj artikla: 529943

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	150 g
Interface code, motor in	70A
Interface code, coupling housing	44A 44B
Materijal - napomena	RoHS komfornost