


Motorska priрубnica EAMF-A-28A-42A

Broj artikla: 530080

FESTO

za elektromehanički pogon sa koračnim motorom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Interface code, motor in	42A
Interface code, coupling housing	28A
Materijal - napomena	RoHS komfornost