

# Spojnica EAMC-B-15-22-4-5

Broj artikla: 530084

FESTO

za elektromehanički pogon sa koračnim motorom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihвата	4 mm
Prečnik 2 prihвата	5 mm
Veličina	15
Nazivna dužina	22 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	12.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	6 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost