

# Spojnica EAMC-30-35-6.35-8

Broj dela: 530088

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost              |
|----------------------------|-----------------------|
| Prihvatni prečnik 1        | 6.35 mm               |
| Prihvatni prečnik 2        | 8 mm                  |
| Veličina konstrukcije      | 30                    |
| Nominalna dužina           | 35 mm                 |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan           |
| Maks. broj obrtaja         | 8000 rpm              |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %              |
| Temperatura okruženja      | -25 °C...60 °C        |
| Momenat inercije           | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 7.5 Nm                |
| Težina proizvoda           | 45 g                  |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen        |