

Filter MS6N-LF-3/8-CRV

Broj artikla: 531533

FESTO

Filter 5 µm, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, automatski ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Veličina | 6 |
| Seriya | MS |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 5 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna korpa |
| Pogonski pritisak | 2 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 3.000 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 600 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 3/8 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PE |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material bowl | PC |
| Material separating plate | POM |