

# Utična spojnica KD2-CK-4

Broj dela: 531622

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2.9 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...12 bar
Normalni nominalni protok	123 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	16 g
Pneumatski priključak 1	CK-4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen