

Brzorastavljivi utikač KS2-M5-I

Broj dela: 531660

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2.7 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...12 bar
Normalni nominalni protok	135 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	0.85 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	5 g
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen