

Priključak FBS-SUB-9-GS-DP-B

Broj dela: 532216

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	20 mm
Visina	62 mm
Dužina	61 mm
Protokol	PROFIBUS
Kontrolni elementi	DIL preklopnik
Dodatne funkcije	Isključivanje segmenta sabirnice za dalje vođenje
Težina proizvoda	60 g
Interfejs sabirnice polja	2x 2 stezaljke opružnog balansera
Dozvoljeni prečnik kabla	5 mm...10 mm
Vrsta zaštite	IP65 IP67 u montiranom stanju prema IEC 60529
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % nekondenzujući
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal zatvarajuće navrtke	Mesing
Materijal vijaka	Čelik
Radni materijal zaptivki	NBR