

# Filter od aktivnog uglja LFX-3/4-D-MAXI

Broj artikla: 532786

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Visokoučinski filter za tehnički, bezuljni, bezmirisni, kompresovani vazduh za upotrebu sa prehrambenim namirnicama

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Seriya	D
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Konstruktivna struktura	Filter od aktivnog uglja Filter sa vlaknima
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Preporučeni maksimalni normalni protok	1.100 l/min
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	1.100 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	5 ... 30 °C
Preostali sadržaj ulja	≤ 0,003 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.191 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa ugaonikom za montažu po izboru:
Pneumatski priključak	G3/4
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča G3/4
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča G3/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	Aktivni ugalj Tkanina
Material housing	Cink
Material bowl	PC