


Uložak mikrofiltera MS6-LFM-A

Broj artikla: 532909

FESTO

za seriju MS. Finoća filtera 0,01 µm.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | 6 |
| Zasnovano na normi | ISO 12500-1 ISO 12500-3 |
| Serija | MS |
| Finoća filtera | 0,01 µm |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha | 900 l/min |
| Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha | 135 l/min |
| Pogonski medijum | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inertni gasovi |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [3:-:2] |
| Fractional efficiency (0.1 - 0.5 µm) | 99,995 % |
| MPPS | 0,05 µm |
| MPPS filter efficiency | 99,95 % |
| Preostali sadržaj ulja | 0,01 mg/m ³ |