

Mrežno priključenje FBA-2-M12-5POL-RK

Broj dela: 533118

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Težina proizvoda | 80 g |
| Interfejs sabirnice polja | Utičnica i priključak, M12x1, 5-polni, B-kodirano |
| Vrsta zaštite | IP65 prema IEC 60529 |
| Temperatura okruženja | 0 °C...50 °C |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...70 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 95 % nekondenzujući |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| Radni materijal zaptivki | NBR |