


Spojnica EAMC-15-20-5-6

Broj artikla: 533707

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	5 mm
Prečnik 2 prihvata	6 mm
Veličina	15
Nazivna dužina	20 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	10.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	0,23 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	8 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost