

# Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4-FRC8:J4M1

Broj artikla: 533961

FESTO

Kombinacija regulatora pritiska sa filterom i zauljivačem, maksimalni izlazni pritisak 12 bara, filter 5 µm, sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, automatski ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	4
Serija	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa integrisanom bravom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	1,5 ... 12 bar
Područje regulacije pritiska	1 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	850 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura medijuma	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	PC