


# Kuglasta slavina VAPB-2 1/2-F-25-F07

Broj artikla: 534310

FESTO

Brass, nominal width 2 1/2", top flange F0507, PN25.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili
Način aktiviranja	mehanički
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp2 1/2
Indikacija sklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Šablon bušenja prirubnice	F07
Nazivni prečnik DN	63
Smer protoka	reverzibilno
Nazivni pritisak procesnog ventila	25
Moment pri pokretanju kod razlike pritiska, nazivni pritisak, procesni ventil PN	45 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	33 Nm
Zasnovano na normi	ISO 5211
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Temperatura medijuma	-20 ... 150 °C
Protok Kv	535 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mesing Niklovano
Broj materijala kućišta	2.0402 CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Mesing tvrdo hromirano
Broj materijala kugle	2.0402 CW617N
Material shaft	Mesing
Broj materijala vratila	2.0401 CW614N
Težina proizvoda	3.100 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress