


# limit switch box DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Broj artikla: 534475

FESTO

za zakretne pogone sa montažnim interface-om prema VDI/VDE 3845.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvoljeni prečnik kabla	7 ... 13 mm
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Metod merenja	induktivno
Indikacija sklopnog položaja	Da
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	0 ... 100 mA
Napon izolacije	50 V
Maks. izlazna struja	100 mA
Digitalni izlaz	PNP
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,5 kV
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Navojni spoj kabla	M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC