

# Prigušno-nepovratni ventil GRLA-3/8-QB-3/8-U

Broj dela: 534666

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Pneumatski priključak 1	QB-3/8
Pneumatski priključak: 2	3/8 NPT
Vrsta aktiviranja	ručno
Podesivi element	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtanjem sa spoljašnjim navojem
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	29 cfm
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	22,3 cfm...29,5 cfm
Temperatura okruženja	32 °F...140 °F
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-13,8 psi...116 psi
Normalni protok u smeru prigušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	45,8 cfm
Normalni protok u povratnom smeru 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	45,8 cfm...47,6 cfm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura medija	32 °F...140 °F
Maks. obrtni momenat pritezanja	16,2 ft-lbf
Težina proizvoda	1993 oz
Materijal navojnog rukavca	Mesing niklovano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Materijal šupljeg vijka	Mesing niklovano
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal nareckane glave	Mesing niklovano
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing niklovano
Materijal zakretnog priključka	PBT ojačan