


Prigušno-nepovratni ventil GR-QB-5/32-U

Broj dela: 534680

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | Povratna funkcija prigušnice |
| Pneumatski priključak 1 | QB-5/32 |
| Pneumatski priključak: 2 | QB-5/32 |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Podesivi element | Vijak sa prorezom |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja voda sa prolaznim otvorom |
| Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja | 1,7 cfm |
| Standardni nominalni protok u povratnom smeru | 0,6 cfm...1,7 cfm |
| Radni pritisak | -13,8 psi...116 psi |
| Temperatura okruženja | 0 °C...60 °C |
| Materijal kućišta | PBT ojačan |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Normalni protok u smeru prigušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3 cfm |
| Normalni protok u povratnom smeru 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 2,4 cfm...3,2 cfm |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura medija | 32 °F...140 °F |
| Težina proizvoda | 321 oz |
| Materijal navojnog rukavca | Mesing niklovano |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |

| Karakteristika | Vrednost |
|---------------------------------|---------------------|
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal otpuštajućeg prstena | POM |
| Materijal nareckane glave | Mesing niklovano |
| Materijal regulacionog zavrtnja | Mesing niklovano |