

Regulator pritiska MS12-LR

Broj dela: 535021

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serijski broj	MS
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje Obrtno dugme sa integrisanom bravom može se zatvoriti pomoću pribora
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	membranski regulacioni ventil sa predupravljanjem
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju
Indikator pritiska	sa manometarom
Radni pritisak	0.08 MPa...2.1 MPa 0.8 bar...21 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.15 bar...16 bar
Protok na sekundarnom odzračivanju	600 l/min
Normalni nominalni protok	12000 l/min...22000 l/min
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa uglom zadržavanja
Materijal poklopca	PA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca dole	Aluminijumska legura za obrada

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal opruge	Čelična opruga
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal membrane	NBR
Materijal zatvarača ventila	Aluminijumska legura za obrada NBR visokolegirani čelik, nerđajući