

# Soft-Start ventil MS12-DE

Broj dela: 535034

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ručna pomoćna aktivacija	zaustavno impulsno
Dizajn	Ležište klipa
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2
Prikaz uklopnog položaja	sa priborom
Radni pritisak	3 bar...16 bar
Normalni nominalni protok	25000 l/min...42000 l/min
Trajanje uključivanja	100%
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	3800 g
Prikaz statusa signala	sa priborom
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa priborom
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom