


Razdelni modul MS12N-FRM

Broj artikla: 535040

FESTO

Sa NPT navojem



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul za grananje
Pogonski pritisak	0 ... 20 bar
Normalni nazivni protok u glavnom smeru protoka 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 4	1 NPT
Material housing	Aluminijumski odlivak