

# Fini filter MS12N-LFM

Broj dela: 535045

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Seriya	MS
Veličina konstrukcije	12
Dizajn	Vlaknasti filter
Radni pritisak	0.8 bar...20 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa priborom
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen