


# Elektromagnetni kalem MSFW-110AC-K5-M-EX

Broj artikla: 535624

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Min. vreme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100%
Parametri kalema	110 V AC: 50/60 Hz, power: 4.4 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 5 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
ATEX kategorija gasa	II 2G
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex mb II T5
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex tD A21 IP65 T95°C
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Mesto izdavanja sertifikata	PTB 03 ATEX 2098 X
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) prema EU-niski napon-smernica
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 40 °C
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	Kabl
Dužina kabla	5 m
Nazivni presek provodnika	0,75 mm <sup>2</sup>
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Informacija o materijalu, elektromagnetni kalem	Aluminijum Epoksidna smola Bakar Čelik
Informacija o materijalu, namotaj	Bakar