


Vakuumski filter

VAF-PK-3

Broj artikla: 535883

FESTO

In line-izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	2 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Finoća filtera	50 µm
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Napomena za pogonski pritisak	Primena samo u otvorenim vakuumskim sistemima
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	50,8 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak	PK-3 sa maticom
Material of union nut	POM
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material filter	Tkanina PA
Material housing	PA
Prikladnost za impuls odbacivanja	≤ 8 bar