


Elektromagnetni kalem MSFG-24-EX

Broj artikla: 536931

FESTO

With knurled nut and spring washer.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Min. vreme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri kalema	24 V DC: 4.5 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX kategorija gasa	II 3G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex temperatura okoline	-5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Maks. pritezni moment, utičnica	0,4 Nm
Težina proizvoda	55 g
Električni priključak	3-polni Zastavice utikača za MSSD-F
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material solenoid coil	Duroplast Bakar Čelik
Material winding	Bakar