

Montažni držač MS12-WP

Broj dela: 537133

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serija	MS
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	700 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal ploče	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal vijaka	Čelik
Materijal ugaonika	Aluminijum liven pod pritiskom