


# Komplet adaptera HAPG-SD2-28

Broj artikla: 537188

FESTO

za kombinaciju T-profilne hvataljke HGPT-63 na zakretnom pogonu  
DRQD-40/50-...-FW-...



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	372 g
Material adapter	Aluminijum
Material plate	Aluminijumska legura za kovanje