


Prirubnička montaža FNC-20

Broj dela: 537247

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	20
Na osnovu standarda	ISO 21287
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	141 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Čelik pocinkovano
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano