


# Servisna jedinica FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H

Broj dela: 537660

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Mini
Širina	88 mm
Seriya	DB
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	poluautomatski
Dizajn	Filteri-regulatori-mazalice
Finoća filtera	5 µm
Funkcija regulatora	sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju
Indikator pritiska	sa manometarom
Radni pritisak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza pritiska	0.5 bar
Normalni nominalni protok	550 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni gasovi
odobrene vrste ulja	Festo specijalno ulje u kontejneru od 1 l Oznaka porudžbe: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Područje viskoznosti 32mm <sup>2</sup> /s pri 40°C Područje viskoznosti 32mm <sup>2</sup> /s (cSt) pri 40°C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Viskozitet ulja	ISO VG 32
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	300 g

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvrščenja	po izboru: Ugradnja voda sa prolaznim otvorom sa uglom zadržavanja
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal okretnog dugmeta	POM
Materijal filtera	PE
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal omotača	PC