

# Refleksna fotočelija SOEG-RSP-Q20-NP-S-2L-TI



Broj artikla: 537751

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

sa polarizovanim svetlom, izvedba u bloku

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost  |
|--|---|
| Oblik  | Izrada bloka                                      |
| Odgovara standardu                                   | EN 60947-5-2                                      |
| Dozvola  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)                 |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)                 | prema EU-EMV-smernici                             |
| Materijal - napomena                                 | Bez bakra i PTFE-a                                |
| Merna veličina                                       | Pozicija  |
| Metod merenja  | optoelektronsko                                   |
| Postupak merenja                                     | Refleksna fotočelija                              |
| Vrsta svetla   | crveno polarizirano                               |
| Maks. svetla mrlja                                   | 75x75 mm kod 2 m                                  |
| Opseg  | 0 ... 2.500 mm                                    |
| Temperatura okoline                                  | -20 ... 60 °C                                     |
| Referentni materijal                                 | Reflektor Ø 84 mm                                 |
| Digitalni izlaz                                      | NPN   |
| Funkcija sklopnog elementa                           | prekidač  |
| Maks. frekvencija prekidača                          | 1.000 Hz  |
| Maks. izlazna struja                                 | 100 mA  |
| Pad napona   | ≤ 2,4 V   |
| Otpornost na kratak spoj                             | u taktu   |
| Područje pogonskog napona DC                         | 10 ... 30 V                                       |
| Preostala talasnost                                  | 10 %  |
| Struja praznog hoda                                  | 35 mA   |
| Zaštita od zamene polova                             | za sve električne priključke                      |
| Električni priključak                                | Utikači<br>M8x1<br>4-polno                        |
| Veličina   | 20x32x12 mm                                       |
| Vrsta pričvršćenja                                   | sa prolaznim otvorom                              |
| Težina proizvoda                                     | 7 g   |
| Material housing                                     | ABS   |
| Indikacija stanja                                    | LED žuti  |
| Indikacija funkcionalnih rezervi                     | LED zeleni  |
| Mogućnosti podešavanja                               | Teach-In<br>Teach-in preko električnog priključka |
| Područje podešavanja, donja granica                  | 0 mm  |
| Područje podešavanja, gornja granica                 | 2.500 mm  |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 60 °C                                      |
| Mehanička zaštita                                    | IP67  |
| Klasa korozijske otpornosti KBK                      | 2 - Moderate corrosion stress                     |