


Priključna ploča VMPA2-IC-AP-1

Broj artikla: 537981

FESTO

za pojedinačni ventil MPA2 sa internim upravljačkim dolaznim vazduhom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	30,5 mm
Dužina	107,3 mm
Mera mreže	21 mm
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	233 g
Električni priključak	M8 Utikači
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak