


Priključni kabl NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Broj dela: 538225

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	4-40 UNC-2B
Težina proizvoda	490 g
Električni priključak 1	Utičnica Sub-D, 25-polna
Električni priključak 2	otvoreni završetak, 25-žični
Nominalni radni napon DC	24 V
Dužina kabla	2.5 m
Karakteristika voda	Standardno
Min. radijus skretanja kabla	105 mm
Prečnik kabla	10.5 mm
Struktura kabla	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP67 u montiranom stanju
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Materijal kućišta	PBT
Materijal zatvarajuće navrtke	PA
Radni materijal zaptivki	TPE-O