



Jedinica za učvrščivanje KEC-16-S

Broj artikla: 538242

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta stezanja sa smerom delovanja	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom
Sigurnosna funkcija	Stopping a linear movement
Performance level (PL)	Kat. 1, PLc
Pogonski pritisak	3,8 ... 8 bar
Max. permissible test pressure	10 bar
Min. pritisak oslobađanja	3,8 bar
okrugli materijal za stezanje	16 mm
Dozvola	IFA
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-mašine-smernica
Mesto izdavanja sertifikata	IFA 1504155
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Statička sila držanja	1.300 N
Težina proizvoda	1.860 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem sa priborom
Release connection, clamping unit	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	visokolegirani čelik
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material clamp jaws	Alatni čelik
Material piston	Aluminijumska legura za kovanje