


# Prigušivač zvuka UOM-1/4

Broj artikla: 538432

FESTO

za vakuumske usisne mlaznice.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način zaptivanja na navojnom čepu	bez zaptivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Pogonski pritisak, vakuumska usisna mlaznica	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	navojno
Težina proizvoda	11,1 g
Pneumatski priključak	G1/4
Material of silencer insert	PU-pena
Material of threaded plug	POM
Material housing	POM
Material inner tube	Aluminijumska legura za kovanje