



# Prigušivač zvuka-proširenje UOMS-3/8

Broj artikla: 538437

FESTO

za dalje smanjivanje nivoa buke se mogu utaknuti do četiri prigušna elementa jedan na drugi.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način zaptivanja na navojnom čepu	bez zaptivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Pogonski pritisak, vakuumska usisna mlaznica	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa uskakanjem
Težina proizvoda	17,5 g
Material of silencer insert	PU-pena
Material of threaded plug	POM
Material housing	POM
Material inner tube	Aluminijumska legura za kovanje