


# Senzor protoka SFE3-F005-L-WQ6-2PB-K1

Broj artikla: 538519

FESTO

sa displejem



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Sadrži PWIS
Merno područje protoka, početna vrednost	0,05 l/min
Merno područje protoka, krajnja vrednost	0,5 l/min
Pogonski pritisak	-0,7 ... 7 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Azot
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Tačnost FS	8 %FS
Digitalni izlaz	2xPNP
Sklopna funkcija	Komparator prozora Komparator vrednosti praga
Funkcija sklopnog elementa	Mirni kontakt Radni kontakt
Ponovljivost, sklopna veličina FS	1 %
Vreme uključenja	50 ms
Analogni izlaz	1 - 5 V
Otpor tereta	> 50 kOhm
Područje prikaza	0,05 ... 0,5 l/min
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Električni priključak	Kabl
Dužina kabla	1 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Položaj ugradnje	vertikalno vodoravno
Pneumatski priključak	QS-6
Težina proizvoda	70 g
Informacija o materijalu, kućište	PA
Vrsta prikaza	3 1/2 cifre alfanumerički
Mehanička zaštita	IP40
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress