

Senzor protoka SFET-R0500-L-WQ4-D-K3



Broj artikla: 538538

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Minijaturni prenosnik protoka za vakuumsko područje.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2020. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Dozvola | C-Tick |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS |
| Merno područje protoka, početna vrednost | -5 l/min |
| Merno područje protoka, krajnja vrednost | 5 l/min |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 2 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Azot |
| Temperatura medijuma | 0 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Vreme uključenja | 5 ms |
| Analogni izlaz | 1 - 5 V |
| Greška linearnosti FS | 5 % |
| Ponovljivost, analogna veličina FS | 2 % |
| Otpor tereta | > 50 kOhm |
| Područje pogonskog napona DC | 12 ... 24 V |
| Električni priključak | Kabl |
| Dužina kabla | 3 m |
| Material cable sheath | PVC |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Položaj ugradnje | vertikalno vodoravno |
| Pneumatski priključak | QS-4 |
| Težina proizvoda | 25 g |
| Material housing | PA |
| Indikacija pogonske spremnosti | LED |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |